


APLICACIÓN

Consola con 2 anillas EPI para davimast: la consola con 2 anillas EPI se fija al davimast. Las 2 anillas están probados para conectar dos operadores de 150 kg cada uno. También se pueden utilizar para fijar una línea de vida TEMPO 3 entre dos puntos de anclaje davimast.



DESCRIPCIÓN

La instalación de la consola davimast con 2 anillas giratorias de 360° permite que 2 operadores trabajen libremente alrededor de un punto de anclaje. Su posición alta reduce la distancia de caída y hace más cómodo el uso del sistema anticaídas. Cada punto de anclaje está probado para el anclaje de un operador de 150 kg equipado con sus herramientas.

Cada punto de anclaje se ha probado con una resistencia de 1500 daN, lo que permite a los operadores fijar una línea de vida de tiempo 3 entre dos davimast separados por 18 m para asegurar a 3 operadores simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La consola davimast con 2 anillas giratorios 360° es de aluminio y las dos anillas de acero galvanizado. Se fija en la parte superior del davimast con un pasador de clip unido a la consola con un cable.

Descripción	HT	LG	Ø	Peso
Consola con 2 anclajes rotativos para davimast 360°	345 mm	250 mm	80 mm	4,4 kg
mástil davimast	1150 mm		105 mm	9,7 kg

NORMAS

Cumple con:

- EN 795-A: Para el anclaje del EPI en la consola davimast
- TS16415: Multiusuario de 150 kg

CÓDIGOS

Descripción	Código
mástil davimast	210188
Consola con 2 anclajes rotativos para davimast 360°	210198