

APPLICATION

Console pour blocfor™ R 150kg 20 & 30m EN 795 B destinée à être installée sur les jambes du tracpode 150 kg



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les consoles pour blocfor™ R sont livrées nues, sans blocfor™ R.
Elles sont destinées à accueillir des blocfor™ R standards 150 kg, avec des capacités de 20 et 30 m.
Elles sont livrées avec les boulons de fixation pour connecter le blocfor™ (fig1)




Fig 1


DESCRIPTION

Les consoles blocfor™ R ont été testées pour être fixées à l'une des jambes du tracpode 150kg. Pour utiliser correctement le blocfor™R, vous devez installer une poulie sur la tête du tracpode.

NB: le choix de la poulie doit être fait en fonction de l'utilisation (fig 3)

- Poulie EPI

Fig3



NORMES

- La console blocfor™ R est conforme à la norme EN 795B/2012 pour installation sur le tracpode.

CODES

Description Produit	Code
Console blocfor™ R	200368
Option :	
Kit poulie EPI	196968