


APPLICATION

Harnais polyvalent de grand confort et de grande mobilité générale

MODELES

Désignation	Code	Norme	Accrochage dorsal	Accrochage sternal	Accrochage thoracique	Accrochage latéral	Accrochage ombilical	STANDARD
			Accrochage antichute			Accrochage de maintien	Accrochage de suspension	
HT 56 S AE XP	65682	EN 361	1	1	1			BOUCLES AUTO ELASTRAC
HT 56 M AE XP	65692	EN 361	1	1	1			BOUCLES AUTO ELASTRAC
HT 56 XL AE XP	65702	EN 361	1	1	1			BOUCLES AUTO ELASTRAC



Composants et caractéristiques

Les harnais sont disponibles en trois tailles: S / M / XL. Ils sont équipés de série d'un X-PAD

- 1 - Accrochage thoracique : Dés d'accrochage en acier zingué + cataphorèse noire
- 2 - Accrochage sternal : Dés d'accrochage en acier zingué + cataphorèse noire
- 3 - Accrochage dorsal : Dé d'accrochage dorsal de 65 mm en acier zingué + cataphorèse noire
- 4 - Sangle: Polyester, 45 mm, noire et bleue
- 5 - Bouclerie de fermeture: Boucles plates en acier zingué + cataphorèse noire ou boucles automatiques en aluminium anodisé noir et inox
- 6 - Bouclerie de réglage: en acier zingué + cataphorèse noire
- 7 - X-Pad en mousse alvéolaire étanche protégée d'une toile armée sur la face extérieure et d'une toile nid d'abeille sur la face intérieure
- 8 - Témoin de chute sur l'ensemble des points d'accrochage
- Poids : 1.8 kg

Description

Le harnais **HT56** est un harnais d'une grande polyvalence avec trois points d'accrochage : 1 point d'accrochage sternal et deux points d'accrochage thoraciques.

Le grand confort d'utilisation de ce harnais est assuré par le dossier de confort X-Pad, les cuissards de montagne et l'articulation des bretelles et des cuissards par des boucles de liaison. La mise en place de ce harnais est facilitée par son ouverture totale au-devant et par l'effet structurant du X-Pad.

Le harnais est équipé de témoins de chute, ce qui améliore sa sécurité d'emploi. Les boucles de réglage sont indémontables.

Boucles de fermeture automatique : Boucles de fermeture automatiques pour les harnais HT 56 à la place des boucles de fermeture plates

Boîtier Elastrac™ : Ces boîtiers, au nombre de 2, permettent d'adapter l'allongement des bretelles du harnais à la morphologie de l'utilisateur et d'étirer la sangle lors de chaque mouvement. Ils assurent un va-et-vient élastique de la sangle de 4 cm.

Certification CE

- n° 0082/352/160/11/13/332
- Organisme notifié : APAVE (N°0082)

Norme

- EN 361